

## Typ F 427

### pompa higieniczna

#### Do użycia z wszystkimi modelami FLUX:

Sprzęgło szybkozaciskowe SSK 400 pozwala na szybkie montowanie/demontowanie silnika i pompy (nie włączone z pompą - patrz strona 36).

Górne uszczelnienie wału zapobiegające przedostawaniu się cieczy i/lub oparów.



Łatwe do rozebrania  
- łatwe do czyszczenia!

Dzięki specjalnej budowie może być rozebrana w bardzo szybkim czasie


Pompy F427 nie mają żadnych niedostępnych przestrzeni.

Pozwala to czyścić pompę kiedykolwiek to będzie potrzebne.

Otwory upustowe ciśnienia

Dolne łożysko, centrujące rurę wewnętrzną i łożyskujące wał. Środkowe łożysko z PTFE podtrzymujące wał w rurze wewnętrznej.

Wirnik z ETFE lub stali nierdzewnej.




Chcesz bezpiecznego pompowania produktów żywnościowych, środków kosmetycznych lub produktów farmaceutycznych. Warunki eksploatacyjne wymagają łatwego i szybkiego czyszczenia albo sterylizacji pompy w regularnych odstępach czasu, by uniknąć jakichkolwiek zanieczyszczenia produktu (na przykład kiedy pompowane są różne płyny lub o zmiennych kolorach, jak również produkty szybko schnące lub ciecze wytwarzające powłoki).

Higieniczne pompy FLUX są specjalnie przeznaczone do takich zastosowań.

Dodatkowe cechy:

1. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane ze stali nierdzewnej, PTFE albo ETFE.
2. Pompa może być szybko rozebrana do czyszczenia lub sterylizacji.
3. Minimalne tarcie na uszczelnieniach i łożyskach.

W tym wypadku pompa FLUX w wersji higienicznej jest pompą dla Ciebie.



**Wszystkie pompy FLUX są przystosowane do łatwego demontażu w celu czyszczenia.**